

**Garant****Portapinzas de sujeción ER Forma AD, BT 40 A = 100, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	303720 25
GTIN	4067263002697
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:**

Cono interior y exterior rectificadas. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Con RFID/perforación Balluffchip.

- **Tuerca de apriete de precisión de alta calidad.**
- **Tuerca de apriete equilibrada con precisión (G2,5 / 25 000 rpm).**
- **Propiedades de desgaste óptimas o transmisión del par mediante tuerca de apriete de precisión con recubrimiento.**

**Ventaja:**

Mediante el **contacto doble de cono y montaje plano** resulta una situación de sujeción más estable y exacta:

- **Mejor calidad de superficie**
- **Vida útil más larga de la herramienta**
- **Asiento uniforme en el husillo (incluso a números de revoluciones elevados)**
- **Mejor precisión de concentricidad**

También se puede utilizar un asiento de contacto doble BT en un husillo de máquina estándar BT, y también a la inversa. Sin embargo, las ventajas del contacto doble solo se consiguen con un asiento y husillo de contacto doble.

Mediante el **contacto doble de cono y montaje plano** resulta una situación de sujeción más estable y exacta:

- **Mejor calidad de superficie**
- **Vida útil más larga de la herramienta**
- **Asiento uniforme en el husillo (incluso a números de revoluciones elevados)**
- **Mejor precisión de concentricidad**

También se puede utilizar un asiento de contacto doble BT en un husillo de máquina estándar BT, y también a la inversa. Sin embargo, las ventajas del contacto doble solo se consiguen con un asiento y husillo de contacto doble.

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según **DIN 6499 forma A y forma B.**

**Suministro:**

Incluye tuerca de apriete ER.

**Partes opcionales:**

Pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434, llave de apriete ER n.º 309680– 309720 o n.º 613300, tuerca de apriete ER 309610.

Tirante (AB) n.º 308760 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Tirante (AB) n.º 308760 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

**Nota:**

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.

## Descripción técnica

a	1 mm
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Ø exterior D	42 mm
Tuerca de apriete ER de recambio n.º 309580	25
Para pinzas de sujeción ER	25
Llave de apriete ER n.º 309680	25
Gama de sujeción	1 - 16 mm
Adaptador	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Ejecución	BT-DC
Perforación balluffchip	sí

Tipo de producto

Cono de sujeción plano

---

## Accesorios

Llave de apriete ER Para portapinzas de sujeción ER 25

309680 25