

**Garant****Cono de contracción térmica con ranuras para canal de refrigeración, SK 40 A = 130, Ø de sujeción D1: 3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302364 3
GTIN	4067263014317
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:**

- **Acero termoestable.**
- **Con 4 ranuras para canal de refrigeración en la perforación de sujeción.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Con RFID/perforación Balluffchip.**

**Ventaja:**

Refrigeración mejorada directamente en el mango de la herramienta. **Facilita la dilatación de los diámetros de herramienta pequeños.**

**Aplicación:**

Para la sujeción de fresas y brocas con mango cilíndrico en la tolerancia h6. Adecuado para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

**Partes opcionales:**

Tirante (PA) n.º 308600 – 308800. Llave de apriete de AB n.º 308820 – 308835.

**Descripción técnica**

Ø de sujeción D <sub>1</sub>	3 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Ø exterior D	17 mm
Adaptador	SK 40 A = 130
Norma asiento	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Perforación balluffchip	sí
Perforación para conducto de refrigeración	sí
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica