

**Garant****Cono de contracción térmica Forma ADB, con perforación para conducto de refrigeración, BT 50 A = 100, Ø de sujeción D1: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	303437 25
GTIN	4067263014461
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:**

- Regulación longitudinal incorporada de las herramientas, recorrido de ajuste 10 mm (a partir de Ø 6).
- Tam. 3 – 5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en tolerancia h6.

**Norma:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Partes opcionales:**

Tirantes (AB) n.º 308760 – 308806, prolongación de contracción n.º 302410 – 302417, aparatos de contracción n.º 354210 – 354400.

**Descripción técnica**

Longitud de voladizo medida A	100 mm
Ø exterior D	53 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	25 mm
Ø D <sub>2</sub>	44 mm
Adaptador	BT 50 A = 100

Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica