

Garant

Cono de contracción térmica Forma ADB, con perforación para conducto de refrigeración, BT 50 A = 100, Ø de sujeción D1: 12mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	303437 12
GTIN	4067263014430
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

- Regulación longitudinal incorporada de las herramientas, recorrido de ajuste 10 mm (a partir de Ø 6).
- Tam. 3 – 5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en tolerancia h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.º 308760 – 308806, prolongación de contracción n.º 302410 – 302417, aparatos de contracción n.º 354210 – 354400.

Descripción técnica

Ø exterior D	32 mm
Ø de sujeción D ₁	12 mm
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Ø D ₂	24 mm
Adaptador	BT 50 A = 100

Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica