

Garant
Cono de sujeción plano, HSK-A 63 A = 100, Ø de sujeción D1: 20mm

Datos de pedido

Número de pedido	304309 20
GTIN	4067263014546
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

- Con RFID/perforación Balluffchip.
- Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

GARANT: todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha).

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Nota:

HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.

Descripción técnica

Tornillo de sujeción de recambio n° 309900	20
Ø de sujeción D ₁	20 mm
Ø exterior D	52 mm
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Adaptador	HSK-A 63 A = 100
Norma asiento	DIN 69893

Norma asiento	DIN 69882-4
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

Accesorios

Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción D1 20 mm	309900 20
---	-----------