

Garant
Cono de contracción térmica, HSK-E 50, Ø de sujeción D1: 5mm

Datos de pedido

Número de pedido	308035 5
GTIN	4067263014577
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

- **Acero termoestable.**
- **Regulación de longitud de la herramienta incorporada, recorrido de ajuste 10 mm.**
- **Tam. 3 – 5 para metal duro, a partir de tam. 6 para HSS y MD.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Con RFID/perforación Ballufchip.**

GARANT: – Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Aplicación:

Para la sujeción de fresas y brocas con mango cilíndrico en la tolerancia h6. Adecuado para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, prolongación para cono de contracción térmica n.º 302410. – 302416. Aparatos de contracción n.º 354210 – 304755.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	60 mm
Ø de sujeción D ₁	5 mm
Ø exterior D	17 mm
Ø D ₂	12 mm
Adaptador	HSK-E 50

Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69893
Forma	E
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica