



## Manguera espiral de PU de 1/2 pulgada con acoplamiento de seguridad de acero eSafe Ø 11 × 16 mm, Longitud utilizable de la manguera: 8m



### Datos de pedido

Número de pedido	080241 8
GTIN	7391390097491
Clase de artículo	08A

### Descripción

#### Ejecución:

Tubo flexible con espiral de PU, muy ligero, flexible y resistente a la abrasión, con buena fuerza de recuperación de muelle. Resistente a temperaturas de -20/ +60 °C.

#### Suministro:

Incluye acoplamiento rápido de acero **de seguridad** n.º 080285 y boquilla de acero n.º 080290.

### Descripción técnica

Material	Manguera espiral de PU
Ø exterior manguera	16 mm
Color	azul
Ø interior manguera	11 mm
Conexión boquilla insertable	1/2 pul
Conexión acoplado rápido	1/2 pul

Presión de servicio máx.	10 bar
Longitud utilizable de la manguera	8 m
presión de estallido máxima	35 bar
Tipo de producto	Tubo

## Accesorios

Entrerrosca con rosca exteriorJuego de 5 piezas Rosca exterior conexión 1/2 pul	080290 1/2
Acoplamiento de seguridadRosca exterior Rosca exterior conexión 1/2 pul	080285 1/2