



## Polipasto de rueda dentada recta Tralift™, Capacidad de carga: 0,25t



### Datos de pedido

Número de pedido	086019 0,25
GTIN	2050001747013
Clase de artículo	08Y

### Descripción

#### Ejecución:

Cada polipasto de rueda dentada recta se comprueba en la fábrica con sobrecarga y se entrega con un manual de uso y un certificado de prueba.

Construcción completamente de acero. Rodamientos de rodillos y de bolas en todos los elementos rotatorios. Freno accionado por la carga de funcionamiento automático. Gancho de carga forjado, giratorio en 360°.

#### Nota:

**Capacidades de carga hasta 20 t, depósito de cadena y protección contra sobrecarga a petición.**

### Descripción técnica

Altura de elevación normal	3 m
Fuerza de elevación con carga nominal	11 daN
Carcasa / material	Totalmente de acero
Capacidad de carga t	0,25 t
Número de tramos de cadena	1

Capacidad de carga	250 kg
Peso	3,2 kg
Tipo de producto	Polipasto