

**X.LT..ER-D41, SC6525, Tamaño de plaquita: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	221927 12
GTIN	4059782506282
Clase de artículo	28E

**Descripción****Ejecución:**

Plaquetas de corte de mayor espesor con filo wiper rectificado.

**Nota:**

Valores aproximativos de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descripción técnica**

Tipo	ST1400
Tamaño de plaquita	12
Código ISO plaquita de corte	XDLT120508-ER-D41
Radio de programación para $a_p$ máx.	2,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Clase	SC6525
Material de corte	MD
Avance $f_z$ por diente	0,2 - 2,5 mm

Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	340 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	260 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	210 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	155 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		