



Fresa de avance elevado 7792VX, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 32/2mm



Datos de pedido

Número de pedido	221900 32/2
GTIN	4059782504318
Clase de artículo	28R

Descripción

Descripción:

El diseño único en su género de las plaquitas de corte reversibles, así como su ángulo de inclinación en el cuerpo de la fresa reduce notablemente las fuerzas radiales y las desvía en dirección axial. Plaquitas de corte reversibles especialmente gruesas con 4 filos para aplicaciones de máxima dificultad y rentabilidad elevada. La herramienta resulta especialmente ventajosa en el planeado con fresa de bolsas profundas y, con plaquita wiper rectificada, es apropiada para operaciones tanto de inmersión como de acabado.

Descripción técnica

Ø de mango D_s h6	32 mm
Longitud total L_{tot}	250 mm
Tamaño de plaquita	12
Plaquita de corte adecuada	XD..
Tornillo para plaquita	229908 (T15; 3,1 Nm)
Ø de corte D_c	32 mm
Ø D_3	11 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max}$.	2,5 mm
Longitud de voladizo L_1	70 mm
Número de filos Z	2
Refrigeración interior	sí

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	62 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	43 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	1,67 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	10,3 mm
Ángulo de ajuste κ	12 grados
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Plunging
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	229908
--------------------	--------