

**X.LT..ER-D41, X400, Tamaño de plaquita: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	221925 12
GTIN	2050002058590
Clase de artículo	28F

Descripción**Ejecución:**

Plaquetas de corte de mayor espesor con filo wiper rectificado.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$.

Descripción técnica

Tipo	ST1400
Tamaño de plaquita	12
Código ISO plaquita de corte	XDLW120508-SR-D
Radio de programación para a_p máx.	2,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Clase	X400
Material de corte	MD
Avance f_z por diente	0,2 - 1,8 mm

Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	260 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	240 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	110 m/min	P
seco	adecuado		
Aire	adecuado		