



Portaherramientas forma B1 radial derecha, corto, Ø del mango d1: 30mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 319007 30 |
| GTIN | 4067263014287 |
| Clase de artículo | 32V |

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------|--------|
| l_2 | 40 mm |
| Código de colores mango VDI | VDI 30 |
| Ø del mango d_1 | 30 mm |
| b_2 | 35 mm |
| l_1 | 22 mm |
| h_2 | 29 mm |
| h_1 | 20 mm |

| | |
|------------------|-----------------------|
| b ₁ | 70 mm |
| h ₅ | 28 mm |
| h ₆ | 38 mm |
| Forma | B |
| Tipo de producto | Portaherramientas VDI |