



## Portaherramientas forma B1 radial derecha, corto, Ø del mango d<sub>1</sub>: 20mm



### Datos de pedido

Número de pedido	319007 20
GTIN	4067263014270
Clase de artículo	32V

### Descripción

#### Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

#### Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

#### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Descripción técnica

b <sub>2</sub>	30 mm
b <sub>1</sub>	55 mm
Código de colores mango VDI	VDI 20
Ø del mango d <sub>1</sub>	20 mm
h <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>5</sub>	25 mm
l <sub>1</sub>	16 mm

$l_2$	30 mm
$h_2$	22 mm
$h_6$	30 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI