

**Portaherramientas forma B2 radial izquierda, corto, Ø del mango d1: 30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319017 30
GTIN	4067263201137
Clase de artículo	32V

**Descripción****Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

**Aplicación:**

Principalmente para mecanizado exterior.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Descripción técnica**

$l_1$	22 mm
$h_1$	20 mm
$b_2$	35 mm
$h_5$	28 mm
$b_1$	70 mm
$l_2$	40 mm

h <sub>2</sub>	29 mm
Ø del mango d <sub>1</sub>	30 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI