

**Portaherramientas forma B2 radial izquierda, corto, Ø del mango d1: 50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319017 50
GTIN	4067263201151
Clase de artículo	32V

Descripción**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

h ₁	32 mm
h ₂	41 mm
Ø del mango d ₁	50 mm
Código de colores mango VDI	VDI 50
l ₂	55 mm
b ₁	100 mm

b_2	50 mm
h_5	36 mm
l_1	30 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI