



Portaherramientas forma B1 radial derecha, corto, Ø del mango d₁: 40mm



Datos de pedido

Número de pedido	319007 40
GTIN	4067263014294
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

h ₁	25 mm
h ₂	25 mm
b ₂	42,5 mm
Ø del mango d ₁	40 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40
l ₂	44 mm
h ₅	32,5 mm

b ₁	85 mm
l ₁	22 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI