

**Portaherramientas forma B3 radial derecha, corto, Ø del mango d₁: 30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319027 30
GTIN	4067263201182
Clase de artículo	32V

Descripción**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

h ₆	38 mm
h ₁	20 mm
b ₁	70 mm
l ₂	40 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30
h ₅	28 mm
Ø del mango d ₁	30 mm

l_1	22 mm
b_2	35 mm
h_2	29 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI