

**Portaherramientas forma B4 radial izquierda, corto, Ø del mango d1: 40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319037 40
GTIN	4067263201243
Clase de artículo	32V

Descripción**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

l_2	44 mm
b_1	85 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40
b_2	42,5 mm
h_5	32,5 mm

h_1	25 mm
Ø del mango d_1	40 mm
l_1	22 mm
h_6	48 mm
h_2	25 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI