

**Portaherramientas forma B4 radial izquierda, corto, Ø del mango d1: 50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319037 50
GTIN	4067263201250
Clase de artículo	32V

**Descripción****Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

**Aplicación:**

Principalmente para mecanizado exterior.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Descripción técnica**

$h_2$	41 mm
Código de colores mango VDI	VDI 50
$h_6$	60 mm
$h_1$	32 mm
$b_1$	100 mm

Ø del mango d <sub>1</sub>	50 mm
h <sub>5</sub>	50 mm
l <sub>1</sub>	30 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
l <sub>2</sub>	55 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI