

**Portaherramientas forma B3 radial derecha, corto, Ø del mango d1: 50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319027 50
GTIN	4067263201205
Clase de artículo	32V

**Descripción****Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

**Aplicación:**

Principalmente para mecanizado exterior.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Descripción técnica**

b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
l <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>2</sub>	55 mm
h <sub>5</sub>	50 mm
h <sub>2</sub>	41 mm
Código de colores mango VDI	VDI 50

h <sub>1</sub>	32 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
Ø del mango d <sub>1</sub>	50 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI