

**Portaherramientas forma B4 radial izquierda, corto, Ø del mango d1: 30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319037 30
GTIN	4067263201236
Clase de artículo	32V

Descripción**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

Ø del mango d ₁	30 mm
l ₁	22 mm
h ₆	38 mm
h ₅	28 mm
b ₂	35 mm

l_2	40 mm
h_1	20 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30
b_1	70 mm
h_2	29 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI