

**Portaherramientas forma B5 radial derecha, largo, Ø del mango d1: 30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319047 30
GTIN	4067263201281
Clase de artículo	32V

Descripción**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

Código de colores mango VDI	VDI 30
Ø del mango d ₁	30 mm
l ₂	40 mm
b ₂	65 mm
h ₂	29 mm
l ₁	22 mm
h ₁	20 mm

b ₁	100 mm
h ₅	28 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI