

**Garant**

**Inserto para brochado de perfiles, cuadrado interior, métrico Ø d = 8 mm, WC/C, Cuadrado: 5mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	293051 5
GTIN	4067263013846
Clase de artículo	29L

**Descripción****Ejecución:**

Con recubrimiento de alto rendimiento (carburo de tungsteno/carbono). Geometría optimizada del corte (forma de filete) para el brochado de perfiles en aceros inoxidable.

**Aplicación:**

Para la fabricación de perfiles **en una operación**.

**Idóneo para:**

Soporte de compensación de perfil n.º 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**Nota:**

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

**Descripción técnica**

L	11 mm
Ancho de llave	5 mm

Avance f en INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Material de corte	MD
Tolerancia	+ 0,08 hasta + 0,1 mm
perfil	Cuadrado
L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
Recubrimiento	WC/C
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles