

**Garant**

**Inserto para brochado de perfiles, cuadrado interior, métrico Ø d = 12 mm,  
WC/C, Cuadrado: 8mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	293054 8
GTIN	4067263013891
Clase de artículo	29L

**Descripción****Ejecución:**

Con recubrimiento de alto rendimiento (carburo de tungsteno/carbono). Geometría optimizada del corte (forma de filete) para el brochado de perfiles en aceros inoxidable.

**Aplicación:**

Para la fabricación de perfiles **en una operación.**

**Idóneo para:**

Soporte de compensación de perfil n.º 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**Nota:**

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

**Descripción técnica**

Ancho de llave	8 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm

L	17 mm
Tolerancia	+ 0,08 hasta + 0,1 mm
Material de corte	MD
perfil	Cuadrado
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Recubrimiento	WC/C
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles