



Portaherramientas forma B6 radial izquierda, largo, Ø del mango d1: 30mm



Datos de pedido

Número de pedido	319057 30
GTIN	4067263201335
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

Código de colores mango VDI	VDI 30
h ₁	20 mm
b ₁	100 mm
l ₁	22 mm
Ø del mango d ₁	30 mm
h ₅	28 mm

h ₂	29 mm
b ₂	65 mm
l ₂	40 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI