



Portaherramientas forma B6 radial izquierda, largo, Ø del mango d1: 40mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 319057 40 |
| GTIN | 4067263201342 |
| Clase de artículo | 32V |

Descripción

Ejecución:

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

| | |
|-------------------|---------|
| l_2 | 44 mm |
| b_1 | 118 mm |
| Ø del mango d_1 | 40 mm |
| b_2 | 75,5 mm |
| h_2 | 25 mm |
| l_1 | 22 mm |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| h ₁ | 25 mm |
| h ₅ | 32,5 mm |
| Código de colores mango VDI | VDI 40 |
| Forma | B |
| Tipo de producto | Portaherramientas VDI |