



Abrazadera abatible con excéntrica, Rosca: M12



Datos de pedido

Número de pedido	370051 M12
GTIN	4059245559749
Clase de artículo	37K

Descripción

Ventaja:

- **Forma compacta.**
- **Sujeción rápida y sencilla de componentes con extracción.**

Aplicación:

Para la sujeción lateral de piezas de trabajo estrechas y anchas. Introducción de la fuerza de sujeción mediante ajuste excéntrico con efecto de tracción adicional.

Material:

Carcasa de acero bonificado, pavonada.

Descripción técnica

Fuerza de sujeción	7 kN
Anchura B ₁	46 mm
Par de apriete máximo	60 Nm
Carrera de apriete	5,5 mm
Anchura B ₂	14 mm
Altura H	35 mm

Longitud L	62 mm
Tipo de producto	Tensor de tracción hacia abajo