

**Ins. pendular plana, rosca exterior, basculante, Rosca M: M6****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 370060 M6 |
| GTIN | 4059245309443 |
| Clase de artículo | 37K |

Descripción**Ejecución:**

- **Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.**
- **Bola asegurada contra torsión.**

Retorno automático a la posición inicial.

Con rosca exterior.

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.º 370085 – 370086 o el gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------|-------|
| Rosca M | M6 |
| Longitud collar L ₂ | 10 mm |
| Ø exterior D | 7 mm |
| Longitud 1 | 36 mm |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| capacidad de carga máxima (estática) | 8 kN |
| Tipo de producto | Ins. pendular |