

**Ins. pendular estriado, rosca exterior, basculante, Rosca M: M10****Datos de pedido**

Número de pedido	370061 M10
GTIN	4059245309511
Clase de artículo	37K

Descripción**Ejecución:**

- **Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.**
- **Bola asegurada contra torsión.**

Retorno automático a la posición inicial.

Con rosca exterior.

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.º 370085 – 370086 o el gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

Descripción técnica

Rosca M	M10
capacidad de carga máxima (estática)	32 kN
Ø exterior D	14 mm
Altura H ₂	15 mm

H ₁	25 mm
Tipo de producto	Ins. pendular