

**Ins. pendular estriado, rosca exterior, basculante, Rosca M: M12****Datos de pedido**

Número de pedido	370061 M12
GTIN	4059245309528
Clase de artículo	37K

Descripción**Ejecución:**

- **Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.**
- **Bola asegurada contra torsión.**

Retorno automático a la posición inicial.

Con rosca exterior.

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.º 370085 – 370086 o el gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

Descripción técnica

Rosca M	M12
capacidad de carga máxima (estática)	64 kN
Ø exterior D	20 mm
H ₁	36 mm

Altura H ₂	18 mm
Tipo de producto	Ins. pendular