

**Ins. pendular plana, rosca exterior, basculante, Rosca M: M16****Datos de pedido**

Número de pedido	370060 M16
GTIN	4059245309481
Clase de artículo	37K

**Descripción****Ejecución:**

- **Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.**
- **Bola asegurada contra torsión.**

Retorno automático a la posición inicial.

Con rosca exterior.

**Aplicación:**

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

**Nota:**

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.º 370085 – 370086 o el gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

**Descripción técnica**

capacidad de carga máxima (estática)	90 kN
Rosca M	M16
Ø exterior D	22 mm
Altura H <sub>2</sub>	24 mm

H <sub>1</sub>	40 mm
Tipo de producto	Ins. pendular