




## Ins. pendular estriado, rosca exterior, basculante, Rosca M: M8



### Datos de pedido

Número de pedido	370063 M8
GTIN	4059245309634
Clase de artículo	37K

### Descripción

#### Ejecución:

- **Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.**
- **Bola asegurada contra torsión.**

Retorno automático a la posición inicial.

Con rosca exterior.

#### Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

#### Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.º 370085 – 370086 o el gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

### Descripción técnica

capacidad de carga máxima (estática)	90 kN
Ø exterior D	30 mm
Rosca M	M8
Longitud l	40 mm

Longitud collar L <sub>2</sub>	12 mm
Altura H <sub>2</sub>	12 mm
H <sub>1</sub>	18 mm
Tipo de producto	Ins. pendular