

**Ins. pendular plana, rosca exterior, basculante, Rosca M: M10****Datos de pedido**

Número de pedido	370068 M10
GTIN	4059245001019
Clase de artículo	37K

Descripción**Ejecución:**

Cuerpo de acero bonificado y fosfatado. Bola asegurada contra torsión. Retorno automático a la posición inicial. Con rosca exterior.

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.º 370085 – 370086 o el gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

Descripción técnica

capacidad de carga máxima (estática)	140 kN
Rosca M	M10
Ø exterior D	34 mm
Ø exterior D ₁	29 mm
Altura H	27 mm

Hoja de datos

Ø D ₃	13 mm
Tipo de producto	Ins. pendular