

**Ins. pendular plana, rosca exterior, basculante, Rosca M: M8****Datos de pedido**

Número de pedido	370068 M8
GTIN	4059245001002
Clase de artículo	37K

Descripción**Ejecución:**

Cuerpo de acero bonificado y fosfatado. Bola asegurada contra torsión. Retorno automático a la posición inicial. Con rosca exterior.

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.º 370085 – 370086 o el gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

Descripción técnica

Rosca M	M8
Ø exterior D	28 mm
Ø exterior D ₁	23 mm
capacidad de carga máxima (estática)	90 kN
Ø D ₃	11 mm

Hoja de datos

Altura H	21,5 mm
Tipo de producto	Ins. pendular