

**Ins. pendular plana, rosca exterior, basculante, Rosca M: M12****Datos de pedido**

Número de pedido	370068 M12
GTIN	4059245001026
Clase de artículo	37K

**Descripción****Ejecución:**

Cuerpo de acero bonificado y fosfatado. Bola asegurada contra torsión. Retorno automático a la posición inicial. Con rosca exterior.

**Aplicación:**

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

**Nota:**

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.º 370085 – 370086 o el gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

**Descripción técnica**

Ø exterior D <sub>1</sub>	35 mm
Rosca M	M12
capacidad de carga máxima (estática)	220 kN
Ø exterior D	40 mm
Altura H	32 mm

## Hoja de datos

Ø D <sub>3</sub>	16 mm
Tipo de producto	Ins. pendular