

**Ins. pendular estriado, rosca exterior, basculante, Rosca M: M10****Datos de pedido**

Número de pedido	370069 M10
GTIN	4059245001064
Clase de artículo	37K

**Descripción****Ejecución:**

Cuerpo de acero bonificado y fosfatado. Bola asegurada contra torsión. Retorno automático a la posición inicial. Con rosca exterior.

**Aplicación:**

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

**Nota:**

Se pueden combinar con gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

**Descripción técnica**

capacidad de carga máxima (estática)	140 kN
Ø exterior D <sub>1</sub>	29 mm
Ø exterior D	34 mm
Rosca M	M10
Ø D <sub>3</sub>	13 mm
Altura H	27 mm

Tipo de producto

Ins. pendular