

**Ins. pendular estriado, rosca exterior, basculante, Rosca M: M6****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 370069 M6     |
| GTIN              | 4059245001040 |
| Clase de artículo | 37K           |

**Descripción****Ejecución:**

Cuerpo de acero bonificado y fosfatado. Bola asegurada contra torsión. Retorno automático a la posición inicial. Con rosca exterior.

**Aplicación:**

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

**Nota:**

Se pueden combinar con gancho de sujeción n.º 370073 y 370074.

**Descripción técnica**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Rosca M                              | M6      |
| Ø exterior D <sub>1</sub>            | 18 mm   |
| Ø exterior D                         | 22 mm   |
| capacidad de carga máxima (estática) | 50 kN   |
| Altura H                             | 16,5 mm |
| Ø D <sub>3</sub>                     | 8 mm    |

Tipo de producto

Ins. pendular