



**gancho de sujeción cilíndrico, Tipo: 1**



**Datos de pedido**

Número de pedido	370076 1
GTIN	4059245030828
Clase de artículo	37K

**Descripción**

**Ejecución:**

Completamente de acero bonificado y pavonado. La cabeza del tornillo descansa sobre el gancho de sujeción cuando está montada.

**Aplicación:**

Atornillado directo en una perforación de retícula, también sin avellanado. Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio. Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio. Para la incorporación en dispositivos de sujeción individuales.

**Partes opcionales:**

Resortes y tornillos cilíndricos bajo pedido

**Descripción técnica**

Altura H <sub>2</sub>	10 mm
F <sub>máx.</sub>	4,8 kN
H <sub>1</sub>	42 mm
Ø D	16 mm

## Hoja de datos

$\varnothing D_3$	6,5 mm
B	11 mm
$\varnothing D_2$	11 mm
$\varnothing D_1$	10 mm
Tipo de producto	Gancho de sujeción