



gancho de sujeción cilíndrico, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	370075 2
GTIN	4059245030804
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

Completamente de acero bonificado y pavonado. Con tornillo avellanado. Cabeza de tornillo avellanada en gancho de sujeción.

Aplicación:

Atornillado directo en una perforación de retícula, también sin avellanado. Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio. Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio. Para la incorporación en dispositivos de sujeción individuales.

Partes opcionales:

Resortes y tornillos cilíndricos bajo pedido

Descripción técnica

$F_{\text{máx.}}$	8,8 kN
Altura H_2	12 mm
H_1	52 mm
$\varnothing D_2$	15 mm

Hoja de datos

$\varnothing D$	20 mm
$\varnothing D_1$	12 mm
$\varnothing D_3$	8,5 mm
B	15 mm
Tipo de producto	Gancho de sujeción