



gancho de sujeción cilíndrico, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	370075 4
GTIN	4059245030866
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

Completamente de acero bonificado y pavonado. Con tornillo avellanado. Cabeza de tornillo avellanada en gancho de sujeción.

Aplicación:

Atornillado directo en una perforación de retícula, también sin avellanado. Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio. Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio. Para la incorporación en dispositivos de sujeción individuales.

Partes opcionales:

Resortes y tornillos cilíndricos bajo pedido

Descripción técnica

Altura H_2	20 mm
H_1	83 mm
$F_{m\acute{a}x.}$	20,2 kN
$\varnothing D_3$	12,5 mm

Hoja de datos

$\varnothing D_1$	17 mm
$\varnothing D$	32 mm
B	20 mm
$\varnothing D_2$	20 mm
Tipo de producto	Gancho de sujeción