

Garant**Broca maciza de plaquitas reversibles, mango combinado, 2xD, Ø DC m7: 34mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 232298 34 |
| GTIN | 4045197677075 |
| Clase de artículo | 21S |

Descripción**Ejecución:****Elevada estabilidad y máxima seguridad del proceso.****Aplicación:****Para el uso fijo y rotatorio.**Para taladrado sin estrías de retirada y exactitud dimensional (aprox. $\pm 0,1$ mm).**Aptas también para máquinas con una potencia de accionamiento reducida.** Especialmente adecuada para el uso **MTC (Multi Task Cutting)** en la nueva generación de centros de fresado-torneado (**MTM**).

Con plaquitas n.º 232400 – 232780.

Idóneo para:

Plaquitas reversibles WOEX 05T304.

Nota:**¡ATENCIÓN!**

Al salir la broca se cae un disco.

En piezas rotatorias existe peligro de accidentes.

Tome las medidas de protección oportunas.

Herramientas escalonadas hasta 2 niveles según sus indicaciones disponibles a petición. (Cantidad mínima de pedido: 2 unidades).

Encontrará el formulario de consulta en la eShop, en la página de producto en "Formularios".

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------|
| Número de filos Z | 1 |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 8IP (1,3 Nm) |

| | |
|---|---|
| Ø de mango D_s | 32 mm |
| Código ISO plaquita de corte | WOEX 05T304 |
| Longitud útil L_1 | 68 mm |
| Longitud del mango L_s | 60 mm |
| Ø nominal D | 34 |
| Longitud total L | 157 mm |
| Límite de ajuste máximo $V_{m\acute{a}x}$ | 0,5 mm |
| Longitud de voladizo L_A | 97 mm |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D |
| Mango | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Empleo de taladro | Centrado |
| Empleo de taladro | taladrado previo inclinado |
| Empleo de taladro | taladrado transversal con restricciones |
| Empleo de taladro | Perforación de huecos |
| Empleo de taladro | salida inclinada |
| Empleo de taladro | bombeado |
| Refrigeración interior | sí |
| Estrategia de arranque de virutas | MTC |
| Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |

Accesorios

| | |
|---|------------|
| Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 8IP | 239700 8IP |
| Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |