


Garant**WOEX 040304 E, HB7635, Tipo: ST500**

Datos de pedido

Número de pedido	232540 ST500
GTIN	4045197346483
Clase de artículo	21E

Descripción

Idóneo para :

Broca maciza de plaquitas GARANT n.º 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Nota:**¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!**

Estrategia de arranque de virutas: MTC

Avance f: 0,1 mm/rev.

Descripción técnica

Avance f	0,1 mm/rev.
Número de cambios/cortes	3
Código ISO plaquita de corte	WOEX 040304 E
Clase	HB7635
Material de corte	MD
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	275 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	275 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	215 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	80 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		