

Garant**WOEX 05T304 F, HB7310, Tipo: ALU**

Datos de pedido

Número de pedido	232660 ALU
GTIN	4045197346599
Clase de artículo	21E

Descripción

Idóneo para :

Broca maciza de plaquitas GARANT n.º 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Estrategia de arranque de virutas: MTC

Avance f: 0,1 mm/rev.

Descripción técnica

Avance f	0,1 mm/rev.
Número de cambios/cortes	3
Código ISO plaquita de corte	WOEX 05T304 F
Clase	HB7310
Material de corte	MD
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	350 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	200 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	200 m/min	N
CuZn	adecuado	300 m/min	N
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado con restricciones	150 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		