



## Fresa angular de 90° MEW, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 16/2Lmm



### Datos de pedido

Número de pedido	225200 16/2L
GTIN	4960664648054
Clase de artículo	250

### Descripción

#### Ejecución:

**Rentable con 4 filos.** Sin refrigeración interior.

### Descripción técnica

Tamaño de plaquita	10
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	10 mm
Ø de mango $D_s$ h6	12 mm
Ø de corte $D_c$	16 mm
Longitud de voladizo $L_1$	23 mm
Longitud total $L_{\text{tot}}$	100 mm
Plaquita de corte adecuada	LOMU..
Número de filos Z	2
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Fresa angular

---

## Accesorios

Tornillo de amarre

229713