

**Garant****WOEX 040304 F, HB7310, Tipo: ALU**

## Datos de pedido

Número de pedido	232560 ALU
GTIN	4045197346506
Clase de artículo	21E

## Descripción

**Idóneo para :**

Broca maciza de plaquitas GARANT n.º 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Estrategia de arranque de virutas: MTC

Avance f: 0,08 mm/rev.

## Descripción técnica

Avance f	0,08 mm/rev.
Número de cambios/cortes	3
Código ISO plaquita de corte	WOEX 040304 F
Clase	HB7310
Material de corte	MD
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio, plásticos	adecuado	350 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	200 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	200 m/min	N
CuZn	adecuado	300 m/min	N
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado con restricciones	150 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		