



Fresa angular de 90° MEW, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 18/2Lmm



Datos de pedido

Número de pedido	225200 18/2L
GTIN	4960664648078
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:
Rentable con 4 filos.

Descripción técnica

Tamaño de plaquita	10
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Plaquita de corte adecuada	LOMU..
Ø de corte D_c	18 mm
Longitud total L_{tot}	100 mm
Longitud de voladizo L_1	25 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	10 mm
Ø de mango $D_s\ h6$	16 mm
Número de filos Z	2
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre

229713