

Garant**WOEX 06T304 S, HB7630, Tipo: ST1400**

Datos de pedido

Número de pedido	232710 ST1400
GTIN	4045197346636
Clase de artículo	21E

Descripción

Idóneo para :

Broca maciza de plaquitas GARANT n.º 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Estrategia de arranque de virutas: MTC

Avance f: 0,12 mm/rev.

Descripción técnica

Avance f	0,12 mm/rev.
Número de cambios/cortes	3
Código ISO plaquita de corte	WOEX 06T304 S
Clase	HB7630
Material de corte	MD
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	275 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	275 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	215 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	125 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	125 m/min	P
GG(G)	adecuado con restricciones	175 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		