

Yale

Mecanismo de traslación y carros de transporte, tipo LF Ruedas fijas, Capacidad de carga: 2,5t



Datos de pedido

Número de pedido	086007 2,5
GTIN	4025092163842
Clase de artículo	08Y

Descripción

Ejecución:

Componentes de chasis sin mantenimiento para el transporte de cargas medianas. Las ruedas de nailon resistentes a la abrasión con recubrimiento antideslizante de goma se pueden emplear individualmente o agrupadas en un sistema.

Versión con dos rodamientos de bolas encapsulados para cada rueda fija.

Descripción técnica

Quality Dress	LF-2,5
Anchura	120 mm
Peso	4 kg
Capacidad de carga	2,5 t
Altura	100 mm
Rueda anchura	90 mm
Ø rueda	85 mm
Longitud	275 mm
Número de ruedas	2
Tipo de producto	Mecanismo de traslación para cargas pesadas

