

**Garant****WOEX 05T304 E, HB7635, Tipo: ST500**

## Datos de pedido

Número de pedido	232640 ST500
GTIN	4045197346575
Clase de artículo	21E

## Descripción

**Idóneo para :**

Broca maciza de plaquitas GARANT n.º 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

**Nota:****¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!**

Estrategia de arranque de virutas: MTC

Avance f: 0,12 mm/rev.

## Descripción técnica

Avance f	0,12 mm/rev.
Número de cambios/cortes	3
Código ISO plaquita de corte	WOEX 05T304 E
Clase	HB7635
Material de corte	MD
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	275 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	275 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	215 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	80 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		