



## Fresa angular de 90° MEW, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 63/6mm



### Datos de pedido

Número de pedido	225210 63/6
GTIN	4960664648665
Clase de artículo	250

### Descripción

**Ejecución:**  
**Rentable con 4 filos.**

### Descripción técnica

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	10 mm
Longitud total $L_{\text{tot}}$	40 mm
Ø de corte $D_c$	63 mm
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Plaquita de corte adecuada	LOMU..
Ø de perforación de asiento	22 mm
Tamaño de plaquita	10
Número de filos Z	6
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Plunging

Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------